


Filtro de carbón activo MS6-LFX-3/8-R

Número de artículo: 529687



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	6
Serie	MS
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Forma constructiva	Filtro de carbón activo
Protección de funda	Funda de protección de material sintético
Presión de funcionamiento	0 bar...20 bar
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire	900 l/min
Medio de funcionamiento	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Clase de pureza del aire en la salida	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Temperatura del medio	5 °C...30 °C
Contenido de aceite residual	0.003 mg/m³
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	600 g
Tipo de fijación	Instalación en la tubería Con accesorios A elegir:
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	G3/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del filtro	Carbón activo
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material de la funda	PC