

# Unidad de sujeción KPE-32

Número de artículo: 178470

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Posición de montaje                     | Cualquiera                                                                   |
| Tipo de fijación en sentido efectivo    | En ambos lados<br>Bloqueo mediante muelle, desbloqueo con aire comprimido    |
| Forma constructiva                      | Discos de inclinación                                                        |
| Variantes                               | Vástago simple                                                               |
| Presión de funcionamiento               | 1 MPa<br>10 bar                                                              |
| Presión de liberación                   | 0.3 MPa<br>3 bar                                                             |
| Material redondo a sujetar              | 32 mm                                                                        |
| Medio de funcionamiento                 | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando    | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado                                             |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Temperatura ambiente                    | -10 °C...80 °C                                                               |
| Fuerza estática de sujeción             | 7500 N                                                                       |
| Peso del producto                       | 4600 g                                                                       |
| Material de las juntas                  | NBR<br>TPE-U (PU)                                                            |
| Material del muelle                     | Acero para muelles                                                           |
| Material del cuerpo                     | Aluminio<br>Anodizado                                                        |
| Material de las mordazas                | Latón                                                                        |
| Material del émbolo                     | POM                                                                          |