


Unidad de mantenimiento FRC-3/4-D-MAXI-KE

Número de artículo: 185837

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Maxi
Serie	D
Bloqueo del accionamiento	Botón giratorio con bloqueo
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Grado de filtración	40 µm
Purga de condensado	Giro manual
Forma constructiva	Válvula de cierre Filtro regulador con manómetro Lubricador proporcional estándar Válvula de arranque progresivo
Volumen máx. de condensado	80 cm³
Protección de funda	Funda metálica de protección
Indicador de presión	Con manómetro
Presión de funcionamiento	0.3 MPa...1.6 MPa 3 bar...16 bar 43.5 psi...232 psi
Margen de regulación de presión MPa	0.25 MPa...1.2 MPa
Margen de regulación de presión	2.5 bar...12 bar 36.25 psi...174 psi
Histeresis máx. de la presión	0.03 MPa 4.35 psi
Histeresis máxima de la presión	0.3 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	3800 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-: Gases inertes]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-: Gases inertes]
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	4200 g

Característica	Valor
Tipo de fijación	A elegir: Instalación en la tubería Con accesorios
Conexión neumática 1	G3/4
Conexión neumática 2	G3/4
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	PC