



# **Generador de vacío** **CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8** Número de artículo: 185871



## **Hoja de datos**

| Característica                          | Valor                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro nominal de la tobera Laval     | 0.95 mm                                                                      |
| Posición de montaje                     | Cualquiera                                                                   |
| Característica del eyector              | Alto vacío                                                                   |
| Presión de funcionamiento               | 2 bar...10 bar                                                               |
| Vacío máximo                            | 85 %                                                                         |
| Medio de funcionamiento                 | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando    | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo                                                 |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Temperatura del medio                   | 0 °C...50 °C                                                                 |
| Temperatura ambiente                    | 0 °C...50 °C                                                                 |
| Peso del producto                       | 114 g                                                                        |
| Conexión eléctrica                      | Conector                                                                     |
| Tipo de fijación                        | Con taladro pasante                                                          |
| Conexión neumática 1                    | Placa base                                                                   |
| Conexión neumática 3                    | Placa base                                                                   |
| Conexión de vacío                       | G1/8                                                                         |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS                                            |
| Material del cuerpo                     | Fundición inyectada de aluminio                                              |