

Conector de alimentación NTSD-WD-11

Número de artículo: 533119

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	con tuerca de unión
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	34 g
Conexión eléctrica	4 pines Zócalo acodado Borne atornillado
Margen de tensión de funcionamiento AC	250 V
Carga admisible de corriente	16 A
Racor de cables	Pg11
Diámetro del cable admisible	5 mm...11 mm
Sección de cable	2.5 mm ²
Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material del cuerpo	PBT
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre Latón