

Filtro micrónico MS4N-LFM-1/4-BUV

Número de artículo: 535774

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Serie	MS
Tamaño	4
Forma constructiva	Filtro de fibras
Grado de filtración	1 µm
Purga de condensado	Totalmente automático Manual sin enclavamiento
Presión de funcionamiento	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:::4] Gases inertes
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [5:::3]
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire	360 l/min
Caudal normal mín. para clase de pureza del aire	54 l/min
Grado de eficacia del filtro	99.99 %
Volumen máx. de condensado	25 ml
Protección de funda	Integrado en la funda metálica de protección
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Grado de separación de partículas finas	99 %
Contenido de aceite residual	0.5 mg/m ³
Grado de separación del aerosol de aceite	90 %
Tipo de fijación	Instalación en la tubería Con accesorios A elegir:
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Conexión neumática 1	1/4 NPT
Conexión neumática 2	1/4 NPT
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio

Característica	Valor
Material del filtro	Fibra de borosilicato
Material de la funda	Fundición inyectada de aluminio Aleación de forja de aluminio
Material pantalla visual	PA
Material de las juntas	NBR
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Peso del producto	350 g