


# Cilindro de carrera corta ADVC-63-10-A-P-A

Número de artículo: 188292

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Carrera                                 | 10 mm                                                                        |
| Diámetro del émbolo                     | 63 mm                                                                        |
| Basado en la norma                      | ISO 6431<br>Patrón de taladros<br>VDMA 24562                                 |
| Amortiguación                           | Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados                      |
| Posición de montaje                     | Cualquiera                                                                   |
| Modo de funcionamiento                  | Doble efecto                                                                 |
| Forma constructiva                      | Émbolo<br>Vástago                                                            |
| Detección de posición                   | Para sensor de proximidad                                                    |
| Presión de funcionamiento               | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar<br>8.7 psi...145 psi                    |
| Medio de funcionamiento                 | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando    | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo                                                 |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Temperatura ambiente                    | -20 °C...80 °C                                                               |
| Fuerza teórica con 6 bar, retorno       | 1750 N                                                                       |
| Fuerza teórica con 6 bar, avance        | 1870 N                                                                       |
| Masa móvil                              | 150 g                                                                        |
| Masa móvil con carrera de 0 mm          | 142 g                                                                        |
| Aumento masa móvil por 10 mm de carrera | 16 g                                                                         |
| Peso del producto                       | 626 g                                                                        |
| Peso básico con carrera de 0 mm         | 626 g                                                                        |
| Peso adicional por 10 mm de carrera     | 74 g                                                                         |
| Tipo de fijación                        | Con taladro pasante<br>Con accesorios<br>A elegir:                           |
| Conexión neumática                      | G1/8                                                                         |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS                                            |

| Característica         | Valor                                      |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Material de la tapa    | Aleación de forja de aluminio<br>Anodizado |
| Material de las juntas | TPE-U (PU)                                 |
| Material del cuerpo    | Aleación de aluminio forjado<br>Anodizado  |
| Material del vástago   | Acero de alta aleación                     |