


Generador de vacío VN-05-H-T3-PI4-VI4-RO1-A

Número de artículo: 537225

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal de la tobera Laval	0.45 mm
Patrón uniforme	14 mm
Ejecución del silenciador	Abierto
Posición de montaje	Cualquiera
Característica del eyector	Estándar Depresión elevada
Función integrada	Válvula neumática de impulso de expulsión Silenciador abierto
Forma constructiva	Forma en T
Presión de funcionamiento para caudal de aspiración máx.	3 bar
Presión de funcionamiento	1 bar...8 bar
Presión de funcionamiento para vacío máximo	4.9 bar
Vacío máximo	92 %
Presión nominal de funcionamiento	6 bar
Caudal de aspiración máximo contra atmósfera	7.2 l/min
Tiempo de alimentación de aire a presión de funcionamiento nominal	3.63 s
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	0 °C...60 °C
Sugerencia para la limpieza	Lejía jabonosa
Nivel de ruido para presión nominal de funcionamiento	56 dB(A)
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Par de apriete máx.	0.5 Nm
Peso del producto	49 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante Con perfil DIN Con accesorios
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 3	Silenciador abierto
Conexión de vacío	G1/8

Característica	Valor
Material de la rosca de conexión	Aleación forjada de aluminio anodizado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la tobera interior	POM
Material del cuerpo	Reforzado con PA Reforzado con POM
Material del silenciador	PE
Material de los tornillos	Acero
Material del eyector	Aleación de forja de aluminio