


Sensor de proximidad SIED-M18B-ZS-S-L

Número de artículo: 538279

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Redondo
Conforme a la norma	EN 60947-5-2
Certificación	RCM c UL us - Listed (OL)
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva de baja tensión de la UE
Principio de medición	Inductivo
Distancia de conmutación nominal	5 mm
Distancia de conmutación segura	4.05 mm
Factores de reducción	Aluminio = 0,4 Acero inoxidable 18/8 = 0,7 Cobre = 0,3 Latón = 0,4 Acero St 37 = 1,0
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Precisión de repetición	0.15 mm
Salida	Sin contacto, 2 hilos
Función del elemento de conmutación	Normalmente abierto
Histéresis	0.04 mm...1.15 mm
Frecuencia máx. de conmutación DC	490 Hz
Frecuencia de conmutación máxima AC	25 Hz
Corriente de salida máx.	300 mA
Caída de tensión	8 V
Corriente mín. de carga	5 mA
Resistencia a cortocircuitos	No
Margen de tensión de funcionamiento AC	20 V...265 V
Margen de tensiones de servicio DC	20 V...320 V
Frecuencia de red	50 Hz
Corriente sin carga	1.5 mA
Protección contra inversión de polaridad	Para todas las conexiones eléctricas
Conexión eléctrica	2 pines M12x1 Conector
Tamaño	M18

Característica	Valor
Tipo de fijación	Con contratuerca
Par de apriete	30 Nm
Tipo de montaje	A ras
Peso del producto	50 g
Material del cuerpo	Latón PA Níquelado
Indicación del estado de conmutación	Diodo emisor de luz amarillo
Grado de protección	IP67
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Selección información adicional del sensor	Para corriente continua y alterna
Salida eléctrica	Sin contacto, 2 hilos
Selección ejecución del sensor	Estándar