


# Multipolo

## CPV10-VI-P4-M7-D

Número de artículo: 538812

FESTO



### Hoja de datos

| Característica                                              | Valor                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcado CE (véase la declaración de conformidad)            | Según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)                                                                                                                 |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)          | Según las disposiciones EX de Reino Unido<br>Según la normativa RoHS del Reino Unido                                                                                                |
| Certificación de protección contra explosión fuera de la UE | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Dc (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX)<br>EPL Gc (IEC-EX)                                                                              |
| Protección antideflagrante                                  | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 1 (IEC-EX)<br>Zona 1 (UKEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 2 (IEC-EX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 21 (IEC-EX)<br>Zona 21 (UKEX)<br>Zona 22 (ATEX)<br>Zona 22 (IEC-EX) |
| Organismo que expide el certificado                         | IECEx TUR 12.0002X<br>TÜV 06 ATEX 7334 X<br>TÜV 21 UKEX 7013 X                                                                                                                      |
| Categoría ATEX para gas                                     | II 2G                                                                                                                                                                               |
| Categoría ATEX para polvo                                   | II 2D                                                                                                                                                                               |
| Tipo de protección contra explosión de gas                  | Ex eb IIC Gb                                                                                                                                                                        |
| Tipo de protección contra explosión de polvo                | Ex tb IIIC Db                                                                                                                                                                       |
| Temperatura ambiente Ex                                     | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C                                                                                                                                                                  |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                     | 2 - riesgo de corrosión moderado                                                                                                                                                    |
| Conformidad PWIS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                   |
| Peso del producto                                           | 150 g                                                                                                                                                                               |
| Nota sobre el material                                      | Conformidad con la Directiva RoHS                                                                                                                                                   |
| Material de las juntas                                      | NBR                                                                                                                                                                                 |
| Material de la placa                                        | Aleación de forja de aluminio                                                                                                                                                       |