


Cable del motor KMTR-LAC-S50HC-S50HC-2,5

Número pieza: 539489

FESTO

Para la conexión del módulo lineal eléctrico HME con el controlador del motor SFC-LAC.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE sobre EMC
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 70 °C
Tipo de protección	IP54
Temperatura ambiente con cableado móvil	-25 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Apropiado para cadenas de arrastre	sí
Estructura del cable	7 x 1,5mm ² + 2 x (2x 0,34 mm ²)
diámetro del cable	15,9 mm
Longitud del cable	2,5 m
Color de la cubierta del cable	Naranja
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura
Información sobre el material de la cubierta del cable	PUR