


Cable de conexión KVI-CP-3-WS-WD-8

Número de artículo: 540331

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Funciones adicionales	Contacto 3 del zócalo 1 mm en avance
Identificación del cable	Con accesorios
Frecuencia de conexión	500
Peso del producto	399.4 g
Conexión eléctrica 1, función	Lado del dispositivo de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Redondo
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Zócalo
Conexión eléctrica 1, salida del cable	Acodada
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	M9x0,5
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	5
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	5
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Fijación por tornillo
Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, forma constructiva	Redondo
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Conector
Conexión eléctrica 2, salida del cable	Acodada
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	M9x0,5
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	5
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	5
Conexión eléctrica 2, tipo de fijación	Fijación por tornillo
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...30 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	1.6 A
Indicación sobre la carga admisible de corriente con 40 °C	2,3 A para 0,34 mm ² 3,6 A para 0,49 mm ²
Resistencia a los picos de tensión	1.5 kV
Apantallamiento	sí
Longitud del cable	8 m
Propiedades del cable	Con aptitud para cadenas de energía
Condiciones de prueba del cable	Condiciones de las pruebas bajo demanda
Radio de flexión, tendido de cables móvil	75 mm

Característica	Valor
Diámetro del cable	5.5 mm
Estructura de cable	2 x 0,25 mm ² + 2 x 0,34 mm ² + 0,49 mm ²
Sección nominal del cable	0.25 mm ² 0.34 mm ² 0.49 mm ²
Grado de protección	IP65 IP67
Nota sobre el grado de protección	En estado montado
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-5 °C...80 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Grado de ensuciamiento	1
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U(PUR)
Color de la cubierta aislante del cable	Gris claro
Material del cuerpo	PA PBT TPE-U(PUR)
Color del cuerpo	Negro
Material de la fijación por tornillo	Latón, niquelado
Material de los contactos crimp	Bronce dorado Latón, dorado
Material de la cubierta aislante	TPE-U(PUR)