


Interfaz CAMC-F-EP

Número de artículo: 1911917

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Dimensiones: ancho x largo x alto	19 mm x 90 mm x 65 mm
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...70 °C
Humedad relativa del aire	5 - 95 % Sin condensación
Grado de protección	IP20 Con el producto montado
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso del producto	75 g
Tipo de fijación	Módulo enchufable para CMMP-AS...-M3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Posición de montaje	Cualquiera
Protocolo	EtherNet/IP
Perfil de comunicación	FHPP
Velocidad de transmisión	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topologías	Estrella Anillo Línea
Redundancia de medios	DLR
Asignación de dirección IP	FCT DHCP BOOTP Interruptor DIL
Interfaz de bus de campo	2 zócalos RJ45
Duración mínima del ciclo	1 ms
Indicadores LED	Actividad de comunicación Ethernet Vigilancia de línea de Ethernet Estado del módulo Estado de red
Ayuda a la configuración	EDS
Parametrización	FCT
Funciones adicionales	AddressConflictDetection (ACD) Conmutador integrado