

# Regulador de posiciones finales SPC11-POT-TLF

Número de artículo: 192216

**FESTO**



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copia de seguridad de datos                                | Memoria flash                                                                                                       |
| Señales de mando                                           | Entrada remota/teach/izquierda/derecha<br>Entrada posición 1/2/3/4<br>Salida error-ready<br>Salida posición 1/2/3/4 |
| Indicación                                                 | 3 dígitos<br>Color rojo<br>Visualizador digital de siete segmentos                                                  |
| Elementos de mando                                         | 3 teclas<br>Teclado sensitivo                                                                                       |
| Protección por fusible de las salidas                      | Electrónica<br>Máx. 500 mA de corriente de activación<br>Por suma de todas las salidas                              |
| Número de salidas digitales                                | 5                                                                                                                   |
| Cantidad de entradas digitales                             | 8                                                                                                                   |
| Ejecución salidas                                          | Según IEC 61131-2<br>Lógica positiva (PNP)<br>Sin separación galvánica                                              |
| Ejecución entradas                                         | Según IEC 61131-2<br>Lógica positiva (PNP)<br>Sin separación galvánica                                              |
| Tiempo de corrección, entradas                             | 20 ms                                                                                                               |
| Consumo de corriente máximo con válvula proporcional       | 1.1 A                                                                                                               |
| Consumo de corriente máximo sin válvula proporcional       | 70 mA                                                                                                               |
| Tensión nominal de funcionamiento DC                       | 24 V                                                                                                                |
| Consumo de corriente entrada                               | 4 mA                                                                                                                |
| Carga admisible de corriente por salida                    | 0.1 A                                                                                                               |
| Fluctuaciones de tensión admisibles                        | +/- 25 %                                                                                                            |
| Certificación                                              | RCM                                                                                                                 |
| Marcado CE (véase la declaración de conformidad)           | Según Directiva de máquinas CEM de la UE<br>Según la Directiva RoHS de la UE                                        |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)         | Según la normativa del Reino Unido sobre CEM<br>Según la normativa RoHS del Reino Unido                             |
| Resistencia duradera a choques según DIN/IEC 68 parte 2-82 | Controlado según grado 2                                                                                            |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-B2-L                                                                                                      |

| Característica                                             | Valor                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Humedad relativa del aire                                  | 0 - 95 %<br>Sin condensación  |
| Grado de protección                                        | IP65<br>Según IEC 60529       |
| Resistencia a vibraciones según DIN/IEC 68 parte 2-6       | Controlado según grado 1      |
| Temperatura ambiente                                       | 0 °C...50 °C                  |
| Peso del producto                                          | 400 g                         |
| Conex. eléc. tensión de funcionamiento, entradas y salidas | 15 polos<br>SUB-D<br>Conector |
| Conexión eléctrica, válvula proporcional                   | 7 pines                       |
| Conexión eléctrica, sistema de medición de recorrido       | Forma A                       |
| Longitud del cable                                         | 0.3 m                         |