

# Filtro submicrónico LFMA-D-MINI

Número de artículo: 192563

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Serie                                   | D                                                              |
| Tamaño                                  | Mini                                                           |
| Forma constructiva                      | Filtro de fibras                                               |
| Grado de filtración                     | 0.01 µm                                                        |
| Purga de condensado                     | Giro manual                                                    |
| Presión de funcionamiento               | 1 bar...16 bar                                                 |
| Medio de funcionamiento                 | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gases inertes |
| Clase de pureza del aire en la salida   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>Gases inertes |
| Grado de eficacia del filtro            | 99.9999 %                                                      |
| Protección de funda                     | Funda metálica de protección                                   |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado                               |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Temperatura del medio                   | 1.5 °C...60 °C                                                 |
| Temperatura ambiente                    | -10 °C...60 °C                                                 |
| Contenido de aceite residual            | 0.01 mg/m³                                                     |
| Tipo de fijación                        | Instalación en la tubería<br>Con accesorios<br>A elegir:       |
| Posición de montaje                     | Vertical +/- 5°                                                |
| Conexión neumática 1                    | Placa base                                                     |
| Conexión neumática 2                    | Placa base                                                     |
| Material del cuerpo                     | Fundición inyectada de cinc                                    |
| Material del filtro                     | Fibra de borosilicato                                          |
| Material de la funda                    | PC                                                             |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS                              |