


# Unidad de filtro y regulador LFR-1-D-7-O-MAXI-A

Número de artículo: 192609

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                             | Maxi                                                           |
| Serie                                              | D                                                              |
| Bloqueo del accionamiento                          | Botón giratorio con bloqueo                                    |
| Posición de montaje                                | Vertical +/- 5°                                                |
| Grado de filtración                                | 40 µm                                                          |
| Purga de condensado                                | Totalmente automático                                          |
| Forma constructiva                                 | Regulador de filtro sin manómetro                              |
| Volumen máx. de condensado                         | 80 cm³                                                         |
| Protección de funda                                | Funda metálica de protección                                   |
| Indicador de presión                               | Preparado para G1/4                                            |
| Presión de funcionamiento                          | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                            |
| Margen de regulación de presión                    | 0.5 bar...7 bar                                                |
| Histéresis máxima de la presión                    | 0.4 bar                                                        |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 11000 l/min                                                    |
| Medio de funcionamiento                            | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Gases inertes |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC            | 2 - riesgo de corrosión moderado                               |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Temperatura de almacenamiento                      | -10 °C...60 °C                                                 |
| Clase de pureza del aire en la salida              | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Gases inertes |
| Temperatura del medio                              | 5 °C...60 °C                                                   |
| Temperatura ambiente                               | 5 °C...60 °C                                                   |
| Peso del producto                                  | 1470 g                                                         |
| Tipo de fijación                                   | Instalación en la tubería<br>Con accesorios<br>A elegir:       |
| Conexión neumática 1                               | G1                                                             |
| Conexión neumática 2                               | G1                                                             |
| Nota sobre el material                             | Conformidad con la Directiva RoHS                              |
| Material del cuerpo                                | Fundición inyectada de cinc                                    |

| Característica       | Valor |
|----------------------|-------|
| Material de la funda | PC    |