

# **Secador de aire de membrana** **LDM1-3/4-D-MAXI-1000**

Número de artículo: 543672

**FESTO**



## **Hoja de datos**

| Característica                                     | Valor                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tamaño                                             | Maxi                                                     |
| Serie                                              | D                                                        |
| Posición de montaje                                | Vertical +/- 5°                                          |
| Forma constructiva                                 | Secador de membrana                                      |
| Presión de funcionamiento                          | 3 bar...12.5 bar                                         |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 1000 l/min                                               |
| Medio de funcionamiento                            | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [1:3:1]            |
| Reducción del punto de condensación bajo presión   | 17 K                                                     |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC            | 2 - riesgo de corrosión moderado                         |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Temperatura de almacenamiento                      | -20 °C...60 °C                                           |
| Temperatura del medio                              | 2 °C...50 °C                                             |
| Temperatura ambiente                               | 2 °C...50 °C                                             |
| Peso del producto                                  | 2350 g                                                   |
| Tipo de fijación                                   | Instalación en la tubería<br>Con accesorios<br>A elegir: |
| Conexión neumática 1                               | G3/4                                                     |
| Conexión neumática 2                               | G3/4                                                     |
| Material del cuerpo                                | Fundición inyectada de cinc                              |
| Material de la funda                               | Aleación de forja de aluminio                            |