

Mini carro DGSL-16-40-PA

Número de artículo: 543986

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	40 mm
Margen de posición final/longitud ajustable delante	37.5 mm
Margen de posición final/longitud detrás ajustable	39.5 mm
Diámetro del émbolo	20 mm
Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento	Joch
Amortiguación	Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Posición de montaje	Cualquiera
Guía	Guía de jaula de bolas
Forma constructiva	Yugo Émbolo Vástago Carro
Detección de posición	Para sensor de proximidad
Presión de funcionamiento	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar
Velocidad máxima	0.8 m/s
Precisión de repetición	0,3 mm
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de sala limpia	Clase 7 según ISO 14644-1
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Energía de impacto en las posiciones finales	0.35 Nm
Longitud de amortiguación	1.2 mm
Fuerza máx. Fy	2527 N
Fuerza Fz máxima	2527 N
Momento Mx máximo	40 Nm
Momento My máx.	25 Nm
Momento máximo Mz	25 Nm
Fuerza teórica con 6 bar, retorno	158 N

Característica	Valor
Fuerza teórica con 6 bar, avance	188 N
Masa móvil	486 g
Peso del producto	1162 g
Conexiones alternativas	Véase dibujo técnico del producto
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática	M5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa	Aleación de forja de aluminio
Material de las juntas	HNBR
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado
Material del vástago	Acero inoxidable de alta aleación