

# Unión en T CQT-28

Número de artículo: 194588

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro nominal                                           | 24.9 mm                                                                      |
| Posición de montaje                                        | Cualquiera                                                                   |
| Tamaño del depósito                                        | 1                                                                            |
| Forma constructiva                                         | Principio Push-pull                                                          |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.95 bar...7 bar                                                            |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura     | -0.95 bar...10 bar                                                           |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                       | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 2 - riesgo de corrosión moderado                                             |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-Zona III                                                           |
| Aptitud para el contacto con alimentos                     | Véase la información complementaria sobre el material                        |
| Temperatura ambiente                                       | -25 °C...70 °C                                                               |
| Peso del producto                                          | 152 g                                                                        |
| Número de salidas                                          | 2                                                                            |
| Cantidad de alimentaciones                                 | 1                                                                            |
| Conexión neumática 1                                       | Para tubo rígido/flexible de diámetro exterior 28 mm                         |
| Conexión neumática 2                                       | Para tubo rígido/flexible de diámetro exterior 28 mm                         |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                                            |
| Material del cuerpo                                        | POM                                                                          |
| Material del anillo extractor                              | POM                                                                          |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable de alta aleación                                            |