

# Cabeza de rótula CRSGS-M6

Número de artículo: 195580

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                                     | M6                                                                                                                                                                                                                        |
| Basado en la norma                                         | ISO 12240-4                                                                                                                                                                                                               |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 3 - riesgo de corrosión alto                                                                                                                                                                                              |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                            |
| Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio | No pueden utilizarse metales con más de un 5 % de cobre en masa, zinc o níquel. Excepciones: níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuitos impresos, cables, conectores eléctricos y bobinas |
| Temperatura ambiente                                       | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                           |
| Peso del producto                                          | 29 g                                                                                                                                                                                                                      |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                                                                                                                                                                                         |
| Material del anillo exterior                               | Acero de alta aleación                                                                                                                                                                                                    |
| Material del cuerpo                                        | Acero de alta aleación                                                                                                                                                                                                    |
| Material del anillo interior                               | Acero de alta aleación                                                                                                                                                                                                    |
| Material de las tuercas                                    | Acero de alta aleación                                                                                                                                                                                                    |