



# cable del motor

## NEBM-T1G8-E-10-Q7N-LE8

Número de artículo: 550307

FESTO

para EMMS-AS-40/55 con Encoder con CMMP-AS.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Corresponde a la norma	EN 61984
Identificación del cable	Sin portaetiquetas
Conexión eléctrica 1, función	Lado de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector tipo zócalo
Conexión eléctrica 1, salida del cable	recto
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	ITT M3
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	10
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	8
Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Cable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	extremo abierto
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	8
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	8
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 630 V
Indicación sobre el margen de tensión de funcionamiento en DC	0 - 48 V para 0,25 mm <sup>2</sup>
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 ... 630 V
Indicación sobre el margen de tensión de funcionamiento en AC	0 - 48 V para 0,25 mm <sup>2</sup>
Carga admisible de corriente a 40°C	12 A
Indicación sobre la carga admisible de corriente con 40 °C	3 A para 0,25 mm <sup>2</sup>
Resistencia a la tensión de choque	4 kV
Indicación sobre la resistencia a tensión transitoria	0,5 kV para 0,25 mm <sup>2</sup>
Longitud del cable	10 m
Característica de la línea	Apropiado para cadenas de arrastre
Radio de flexión, tendido fijo del cable	≥ 55 mm
Radio de flexión, tendido móvil de cable	≥ 110 mm
Diámetro del cable	11 mm
Estructura del cable	4x0,75+2x(2x0,25) apantallados
Diámetro nominal del conducto	0,25 mm <sup>2</sup> 0,75 mm <sup>2</sup>
Extremos de los hilos	Recubrimiento para hilo
Tipo de protección	IP65
Indicación sobre el tipo de protección	Estando montado
Temperatura ambiente	-50 ... 90 °C
Temperatura ambiente con cableado móvil	-40 ... 90 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión según la directiva RoHS-RL de la UE
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U(PUR)
Color de la cubierta del cable	Naranja