

Actuador giratorio DRRD-8-180-FH-PA

Número de artículo: 2223060

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	8
Ángulo de amortiguación	38 grado
Margen de ajuste del ángulo de giro por posición final	+10 /-100 grados
Ángulo de giro	180 grado
Amortiguación	Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Cremallera/piñón
Detección de posición	Para sensor de proximidad
Presión de funcionamiento	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de giro teórico con 6 bar	0.2 Nm
Momento de inercia admisible de la masa	0.0015 kgm ²
Peso del producto	155 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante Con rosca interior A elegir:
Conexión neumática	M3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del eje de accionamiento	Acero inoxidable de alta aleación
Material de las juntas	NBR TPE-U (PU)
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado Anodizado deslizante