


Reductor
EMGA-120-P-G5-SAS-100
Número de artículo: 552197

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño de la brida del reductor	120 mm
Tamaño de la brida del motor	100 mm
Holgura torsional	0.12 grado
Tipo de reductor	Engranaje planetario
Relación de reducción	5:1
Velocidad máxima de accionamiento	6500 1/min
Temperatura de funcionamiento del reductor	-25 °C...90 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado de protección	IP54
Momento de giro permanente de salida	195 Nm
Momento de inercia de la masa del reductor	1.53 kgcm ²
Momento de giro máx. de salida	312 Nm
Rendimiento máximo	98 %
Rigidez torsional	12 Nm/arcmin
Peso del producto	6000 g
Conexión entre reductor y eje de salida	120G
Interfaz entre reductor y actuador	100A
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS