


Unidad de guía EAGF-V2-KF-80-

Número de artículo: 2608528

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	80
Carrera	1 mm...550 mm
Juego de inversión	0 µm
Posición de montaje	Cualquiera
Guía	Guía de rodamiento de bolas
Forma constructiva	Guía
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Fuerza máx. Fy	2300 N
Fuerza Fy estática máx.	3120 N
Fuerza Fz máxima	2300 N
Fuerza Fz estática máx.	3120 N
Momento Mx máximo	170 Nm
Momento estático Mx máximo	231 Nm
Momento My máx.	191 Nm
Momento estático My máximo	259 Nm
Momento máximo Mz	191 Nm
Momento estático Mz máximo	259 Nm
Fuerza de desplazamiento	40 N
Masa móvil con carrera de 0 mm	5166 g
Peso básico con carrera de 0 mm	10517 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	76 g
Aumento masa móvil por 10 mm de carrera	76 g
Centro de gravedad de la masa móvil con carrera de 0 mm	54 mm
Aumento, centro de gravedad de la masa móvil por carrera de 10 mm	3.8 mm
Tipo de fijación	Con rosca interior
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del elemento de guía	Acero templado
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado Anodizado

Característica	Valor
Material de la placa de yugo	Acero