

Cable de fibra óptica
S00C-DS-F-M4-2-R2
Número de artículo: 552843



Hoja de datos

Característica	Valor
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Procedimiento de medición	Sensor de reflexión directa
Diámetro mínimo del objeto	0.1 mm
Particularidades del cable de fibra óptica	Flexible
Alcance	130 mm
Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Tamaño de cabezal	M4
Longitud del cable de fibra óptica	2 m
Radio de flexión mín.	2 mm
Par de apriete máx.	2 Nm
Diámetro exterior	1.3 mm
Material del cuerpo	Acero inoxidable de alta aleación
Material del cable de fibra óptica	PE
Grado de protección	IP66
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III