

# Actuador giratorio DAPS-1440-090-R-F12-T6

Número de artículo: 553184

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                                  | Valor                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tamaño del actuador                                             | 1440                                                                |
| Distribución de taladros para la brida                          | F12                                                                 |
| Ángulo de giro                                                  | 90 grado                                                            |
| Margen de ajuste en la posición final con 0°                    | -1 grado...9 grado                                                  |
| Conexión del eje, profundidad                                   | 38.5 mm                                                             |
| Conexión normalizada a válvulas de proceso de asiento inclinado | ISO 5211                                                            |
| Amortiguación                                                   | Sin amortiguación                                                   |
| Posición de montaje                                             | Cualquiera                                                          |
| Modo de funcionamiento                                          | Doble efecto                                                        |
| Forma constructiva                                              | Cinemática de yugo                                                  |
| Detección de posición                                           | Sin                                                                 |
| Sentido del cierre                                              | Cierre a la derecha                                                 |
| La conexión de válvula cumple la norma                          | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                                                |
| Safety Integrity Level (SIL)                                    | Hasta SIL 2 Low Demand mode                                         |
| Presión de funcionamiento                                       | 0.3 MPa...0.84 MPa<br>3 bar...8.4 bar                               |
| Presión nominal de funcionamiento                               | 0.56 MPa<br>5.6 bar                                                 |
| Frecuencia de giro máxima con 6 bar                             | 1 Hz                                                                |
| Marcado CE (véase la declaración de conformidad)                | Según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX) |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)              | Según las disposiciones EX de Reino Unido                           |
| Protección antideflagrante                                      | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX)  |
| Organismo que expide el certificado                             | TÜV Nord 212170801                                                  |
| Categoría ATEX para gas                                         | II 2G                                                               |
| Categoría ATEX para polvo                                       | II 2D                                                               |
| Tipo de protección contra explosión de gas                      | Ex h IIC T6...T3 Gb X                                               |
| Tipo de protección contra explosión de polvo                    | Ex h IIIC T85 °C...T200 °C Db X                                     |
| Temperatura ambiente Ex                                         | -50°C ≤ Ta ≤ +60°C                                                  |
| Medio de funcionamiento                                         | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                       |

| Característica                                                                | Valor                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                                          | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)                                                                                                   |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                                       | 3 - riesgo de corrosión alto                                                                                                                                                   |
| Conformidad PWIS                                                              | VDMA24364-Zona III                                                                                                                                                             |
| Temperatura ambiente                                                          | -50 °C...60 °C                                                                                                                                                                 |
| Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°  | 1440 Nm                                                                                                                                                                        |
| Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 50° | 720 Nm                                                                                                                                                                         |
| Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 90° | 1080 Nm                                                                                                                                                                        |
| Nota sobre el momento de giro                                                 | El momento de giro del actuador no puede ser superior al máximo momento de giro permitido en la ISO 5211, en relación con el tamaño de la brida de fijación y el acoplamiento. |
| Consumo de aire a 6 bar por ciclo 0°-ángulo de giro nominal-0°                | 53.2 l                                                                                                                                                                         |
| Peso del producto                                                             | 23400 g                                                                                                                                                                        |
| Conexión del eje                                                              | T36                                                                                                                                                                            |
| Conexión neumática                                                            | G1/4                                                                                                                                                                           |
| Nota sobre el material                                                        | Conformidad con la Directiva RoHS                                                                                                                                              |
| Material de la tapa                                                           | Aleación de forja de aluminio                                                                                                                                                  |
| Material de las juntas                                                        | FVMQ<br>Reforzado con PTFE                                                                                                                                                     |
| Material del cuerpo                                                           | Aleación de aluminio forjado                                                                                                                                                   |
| Material de los tornillos                                                     | Acero de alta aleación                                                                                                                                                         |
| Material del eje                                                              | Acero de alta aleación                                                                                                                                                         |
| Código de material del eje                                                    | 1.4305                                                                                                                                                                         |