

# Conjunto de fuelles DADB-V6-32-S51-125

Número de artículo: 553273

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Diámetro exterior                       | 38 mm                                               |
| Tamaño                                  | 32                                                  |
| Margen de carrera                       | 51 mm...125 mm                                      |
| Prolongación del vástago                | 47 mm                                               |
| Forma constructiva                      | Redondo<br>Conjunto de fuelle<br>Con descarga común |
| Posición de montaje                     | Cualquiera                                          |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 3 - riesgo de corrosión alto                        |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B2-L                                      |
| Resistencia a fluidos                   | Polvos<br>Virutas<br>Aceites<br>Grasas<br>Gasolina  |
| Grado de protección                     | IP54                                                |
| Temperatura ambiente                    | -10 °C...80 °C                                      |
| Peso del producto                       | 41 g                                                |
| Tipo de fijación                        | Desplazable<br>Con pasador roscado                  |
| Conexión neumática                      | G1/8                                                |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS                   |
| Material de las piezas adaptadoras      | Reforzado con PA                                    |
| Material de las juntas                  | NBR                                                 |
| Material del fuelle                     | NBR                                                 |
| Material de los pasadores roscados      | Acero inoxidable de alta aleación                   |