


# Válvula neumática VLX-2-1-MS

Número de artículo: 34436

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Forma constructiva                                 | Válvula de diafragma                                    |
| Tipo de accionamiento                              | Neumático                                               |
| Principio de sellado                               | Blando                                                  |
| Posición de montaje                                | Cualquiera                                              |
| Tipo de fijación                                   | Instalación en la tubería                               |
| Conexión de las válvulas de proceso                | G1                                                      |
| Díámetro nominal                                   | 25 mm                                                   |
| Función de la válvula                              | 2/2 cerrada monoestable                                 |
| Sentido de flujo                                   | No reversible                                           |
| Presión del medio                                  | 1 bar...10 bar                                          |
| Función de escape                                  | No estrangulable                                        |
| Tipo de reposición                                 | Muelle neumático                                        |
| Tipo de control                                    | Servopilotado                                           |
| Medio de mando                                     | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]           |
| Medio                                              | Aire comprimido filtrado, grado de filtración de 200 µm |
| Temperatura del medio                              | -10 °C...80 °C                                          |
| Temperatura ambiente                               | -10 °C...60 °C                                          |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 14000 l/min                                             |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| Material del cuerpo                                | Latón                                                   |
| Material de los tornillos                          | Acero inoxidable de alta aleación                       |
| Código de material tornillo                        | 1.4301                                                  |
| Peso del producto                                  | 1010 g                                                  |