

Unidad giratoria y lineal DSL-25-80-270-CC-A-S2-B

Número de artículo: 556481

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ángulo de amortiguación	10 grado
Margen de ajuste del ángulo de giro	0 grado...246 grado
Carrera	80 mm
Diámetro del émbolo	25 mm
Ángulo de giro	0 grado...246 grado
Amortiguación	Con amortiguadores en ambos lados Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Posición de montaje	Cualquiera
Ajuste fino	-3 grado
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Forma constructiva	Aleta oscilante
Detección de posición	Para sensor de proximidad
Variantes	Vástago doble
Seguridad torsional/guía	Con guía deslizante
Presión de funcionamiento	2.5 bar...8 bar
Velocidad máx. de impacto	500 mm/s
Frecuencia de giro máxima con 6 bar	1 Hz
Juego del ángulo de giro	2 grado
Precisión de repetición	0.1 grado
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de la carga dinámico	0.45 Nm
Fuerza teórica con 6 bar, retorno	173.5 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	246 N
Momento de giro teórico con 6 bar	5 Nm
Momento de inercia admisible de la masa	0.0016 kgm²
Peso del producto	1610 g
Peso básico con carrera de 0 mm	1610 g

Característica	Valor
Peso adicional por 10 mm de carrera	67 g
Tipo de fijación	aprisionado con ranura en T Con rosca exterior A elegir:
Conexión neumática	M5
Material de la tapa	Aleación de forja de aluminio Anodizado
Material de las juntas	TPE-U (PU)
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado Anodizado deslizante
Material del vástago	Acero templado