

# Perfil distribuidor VABM-L1-14W-G14-7

Número de artículo: 566647

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                              | Valor                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Patrón uniforme                                             | 16 mm                                  |
| Cantidad máx. de posiciones de válvula                      | 16                                     |
| Presión de funcionamiento                                   | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Certificación                                               | RCM<br>c UL us - Recognized (OL)       |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                     | 2 - riesgo de corrosión moderado       |
| Conformidad PWIS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Par de apriete máx. para montaje en perfil DIN              | 1.5 Nm                                 |
| Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula | 0.65 Nm                                |
| Par de apriete máx. para montaje mural                      | 3 Nm                                   |
| Peso del producto                                           | 602 g                                  |
| Conexión aire de pilotaje 12/14                             | M5                                     |
| Conexión del aire de escape de pilotaje 82/84               | M5                                     |
| Conexión neumática 1                                        | G1/4                                   |
| Conexión neumática 2                                        | G1/8                                   |
| Conexión neumática 3                                        | G1/4                                   |
| Conexión neumática 4                                        | G1/8                                   |
| Conexión neumática 5                                        | G1/4                                   |
| Nota sobre el material                                      | Conformidad con la Directiva RoHS      |
| Material de la regleta de bornes                            | Aleación de aluminio forjado           |