


Filtro
MS6N-LF-1/2-EUV
 Número de artículo: 531550

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	6
Serie	MS
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Grado de filtración	40 µm
Purga de condensado	Totalmente automático Manual sin enclavamiento
Forma constructiva	Filtro de material sinterizado con separador por centrifugación
Protección de funda	Integrado en la funda metálica de protección
Grado de separación de la condensación	75 %
Presión de funcionamiento	2 bar...12 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	4100 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tamaño de los poros	40 µm
Peso del producto	820 g
Tipo de fijación	Instalación en la tubería Con accesorios A elegir:
Conexión neumática 1	1/2 NPT
Conexión neumática 2	1/2 NPT
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del filtro	PE
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material de la funda	Aleación de forja de aluminio

Característica	Valor
Material del disco separador	POM