


Filtro de carbón activo LFX-1/4-D-MINI

Número de artículo: 532802

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Mini
Serie	D
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Forma constructiva	Filtro de carbón activo Filtro de fibras
Protección de funda	Funda metálica de protección
Presión de funcionamiento	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Caudal estándar máximo recomendado	360 l/min
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire	360 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Gases inertes
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [1:4:1] Gases inertes
Temperatura del medio	5 °C...30 °C
Contenido de aceite residual	0.003 mg/m ³
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	376 g
Tipo de fijación	Instalación en la tubería Con escuadra de montaje A elegir:
Conexión neumática	G1/4
Conexión neumática 1	Placa base G1/4
Conexión neumática 2	Placa base G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del filtro	Carbón activo Malla

Característica	Valor
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	PC