

Filtro submicrónico LFMA-1-D-MAXI-DA

Número de artículo: 532852

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Serie	D
Tamaño	Maxi
Forma constructiva	Filtro de fibras
Grado de filtración	0.01 µm
Purga de condensado	Giro manual
Presión de funcionamiento	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Gases inertes
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Gases inertes
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire	2200 l/min
Caudal normal mín. para clase de pureza del aire	480 l/min
Grado de eficacia del filtro	99.9999 %
Protección de funda	Funda metálica de protección
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	1.5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Grado de separación de partículas finas	99995 %
MPPS	0.05 µm
Grado de separación MPPS	99.95 %
Contenido de aceite residual	0.01 mg/m³
Grado de separación del aerosol de aceite	99 %
Indicador de presión diferencial	Indicación óptica
Tipo de fijación	Instalación en la tubería Con accesorios A elegir:
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Conexión neumática 1	G1
Conexión neumática 2	G1
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Material del filtro	Fibra de borosilicato

Característica	Valor
Material de la funda	PC
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Peso del producto	1340 g