


Módulo de manipulación HSP-12-AP

Número de artículo: 533599

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	12
Carrera Y	52 mm...68 mm
Carrera Z	20 mm...30 mm
Carrera de trabajo Z	15 mm
Amortiguación	Con amortiguadores en ambos lados curva característica suave
Posición de montaje	Raíl de guía Vertical
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Forma constructiva	Guía cruzada Módulo giratorio Movimiento guiado forzado
Detección de posición	Para sensor de proximidad
Seguridad torsional/guía	Guía cruzada
Presión de funcionamiento	4 bar...8 bar
Tiempo de ciclo mínimo	0.6 s
Precisión de repetición	±0,01 mm
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Momento dinámico Mx máximo	1.1 Nm
Momento estático Mx máximo	5 Nm
Momento dinámico My máx.	1.1 Nm
Momento estático My máximo	5 Nm
Momento dinámico Mz máximo	1.1 Nm
Momento estático Mz máximo	5 Nm
Carga útil máx.	0.5 kg
Fuerza teórica con 6 bar	40 N
Peso del producto	1900 g
Fijación de la unidad frontal	Con taladro pasante

Característica	Valor
Tipo de fijación	Con taladro pasante Con tuercas deslizantes
Conexión neumática	M5
Material de la placa básica	Aleación de aluminio forjado
Material de la guía cruzada	Acero templado
Material de las partes laterales	Aleación de forja de aluminio