

# Casquillo enchufable NPQH-D-S4-E-P10

Número de artículo: 578317

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                                     | Estándar                                                                                                |
| Diámetro nominal                                           | 2 mm                                                                                                    |
| Posición de montaje                                        | Cualquiera                                                                                              |
| Forma constructiva                                         | forma recta                                                                                             |
| Tamaño del depósito                                        | 10                                                                                                      |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi                                       |
| Nota sobre la presión de funcionamiento                    | Agua: máx. 0,6 MPa a 0 - 50 °C                                                                          |
| Organismo que expide el certificado                        | NSF C0523185                                                                                            |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Agua (líquida, sin hielo)                              |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                       | Puede emplearse con aire comprimido lubricado                                                           |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 3 - riesgo de corrosión alto                                                                            |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                       |
| Clase de sala limpia                                       | Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1 |
| Aptitud para el contacto con alimentos                     | Véase declaración de conformidad<br>NSF/ANSI 169                                                        |
| Temperatura ambiente                                       | 0 °C...150 °C                                                                                           |
| Peso del producto                                          | 2.8 g                                                                                                   |
| Conexión neumática 1                                       | Casquillo enchufable Ø 4 mm                                                                             |
| Conexión neumática 2                                       | Casquillo enchufable Ø 4 mm                                                                             |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                                                                       |
| Material del cuerpo                                        | Latón niquelado químicamente                                                                            |