

Casquillo enchufable NPQH-D-S12-E-P10

Número de artículo: 578321

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Tamaño | Estándar |
| Diámetro nominal | 10 mm |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Forma constructiva | forma recta |
| Tamaño del depósito | 10 |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 psi...290 psi |
| Nota sobre la presión de funcionamiento | Agua: máx. 0,6 MPa a 0 - 50 °C |
| Organismo que expide el certificado | NSF C0523185 |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo) |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Puede emplearse con aire comprimido lubricado |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 3 - riesgo de corrosión alto |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Clase de sala limpia | Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1 |
| Aptitud para el contacto con alimentos | Véase declaración de conformidad NSF/ANSI 169 |
| Temperatura ambiente | 0 °C...150 °C |
| Peso del producto | 16.1 g |
| Conexión neumática 1 | Casquillo enchufable Ø 12 mm |
| Conexión neumática 2 | Casquillo enchufable Ø 12 mm |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del cuerpo | Latón niquelado químicamente |