

Filtro
MS12N-LF

Número de artículo: 535026

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	12
Serie	MS
Posición de montaje	Vertical +/- 5°
Purga de condensado	Totalmente automático Totalmente automática, control eléctrico Manual sin enclavamiento Giro manual
Forma constructiva	Filtro de material sinterizado con separador por centrifugación
Grado de separación de la condensación	75 %
Presión de funcionamiento	0.8 bar...20 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo de fijación	Instalación en la tubería Con accesorios A elegir:
Conexión neumática 1	Interno
Conexión neumática 2	Interno
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material de la funda	Aleación de forja de aluminio