

# Bobina magnética MSFW-110-50/60

Número de artículo: 6720

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor                                                                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición de montaje                                | Cualquiera                                                                                     |
| Indicador de posición de conmutación               | No                                                                                             |
| Tiempo mín. de arranque                            | 10 ms                                                                                          |
| Tiempo de conexión                                 | 100%                                                                                           |
| Factor de rendimiento $\cos \{\phi\}$              | 0.7                                                                                            |
| Valores característicos de las bobinas             | 110 V AC: 50/60Hz, potencia de arranque de 9,0 VA, potencia de retención de 7,0 VA             |
| Fluctuaciones de frecuencia admisibles             | +/- 5 %                                                                                        |
| Fluctuaciones de tensión admisibles                | +/- 10 %                                                                                       |
| Marcado CE (véase la declaración de conformidad)   | Según la Directiva de baja tensión de la UE                                                    |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) | Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico                                    |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-C1-L                                                                                 |
| Grado de protección                                | IP65                                                                                           |
| Temperatura ambiente                               | -5 °C...40 °C                                                                                  |
| Par de apriete máximo de la caja tomacorriente     | 0.4 Nm                                                                                         |
| Peso del producto                                  | 55 g                                                                                           |
| Conexión eléctrica                                 | 3 pines<br>Lengüetas del enchufe con esquema de conexiones según estándar de Festo para MSSD-F |
| Tipo de fijación                                   | Con tuerca moleteada                                                                           |
| Nota sobre el material                             | Conformidad con la Directiva RoHS                                                              |
| Material de la bobina magnética                    | Duroplast<br>Cobre<br>Acero                                                                    |
| Material del devanado                              | Cobre                                                                                          |