


# Estrangulador VFFG-T-M5-6

Número de artículo: 8025710

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Función de la válvula                              | Función de estrangulamiento                                                  |
| Tipo de fijación                                   | Con rosca                                                                    |
| Caudal nominal normal en sentido de estrangulación | 14.6 l/min                                                                   |
| Presión de funcionamiento                          | -0.9 bar...10 bar                                                            |
| Temperatura ambiente                               | -5 °C...60 °C                                                                |
| Diámetro nominal                                   | 0.6 mm                                                                       |
| Valor b                                            | 0.5                                                                          |
| Valor C                                            | 0.05 l/sbar                                                                  |
| Medio de funcionamiento                            | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando               | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Temperatura de almacenamiento                      | -20 °C...60 °C                                                               |
| Peso del producto                                  | 0.5 g                                                                        |
| Nota sobre el material                             | Conformidad con la Directiva RoHS                                            |
| Material del tornillo hueco                        | PA                                                                           |