

Actuador giratorio DAPS-0360-090-RS4-F1012-T4

Número de artículo: 8030622

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño del actuador	0360
Distribución de taladros para la brida	F10 F12
Ángulo de giro	90 grado
Margen de ajuste en la posición final con 0°	-1 grado...9 grado
Margen de ajuste en la posición final con ángulo de giro nominal	81 grado...91 grado
Conexión del eje, profundidad	29,5 mm
Nota relativa al margen de ajuste de las posiciones finales	Posibilidad de regular una posición final
Conexión normalizada a válvulas de proceso de asiento inclinado	ISO 5211
Amortiguación	Sin amortiguación
Posición de montaje	Cualquiera
Modo de funcionamiento	De simple efecto
Forma constructiva	Cinemática de yugo
Detección de posición	Sin
Sentido del cierre	Cierre a la derecha
La conexión de válvula cumple la norma	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level (SIL)	Hasta SIL 2 Low Demand mode
Presión de conexión para fuerza del muelle	0.56 MPa
Presión de conexión para fuerza de muelle	5.6 bar
Presión de funcionamiento	0.56 MPa...0.84 MPa 5.6 bar...8.4 bar
Presión nominal de funcionamiento	0.56 MPa
Frecuencia de giro máxima con 6 bar	1 Hz
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según las disposiciones EX de Reino Unido
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Organismo que expide el certificado	TÜV Nord 212170801
Categoría ATEX para gas	II 2G
Categoría ATEX para polvo	II 2D
Tipo de protección contra explosión de gas	Ex h IIC T6...T3 Gb X

Característica	Valor
Tipo de protección contra explosión de polvo	Ex h IIC T85 °C...T200 °C Db X
Temperatura ambiente Ex	-20°C ≤ Ta ≤ +150°C
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-20 °C...150 °C
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°	360 Nm
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 50°	180 Nm
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 90°	240 Nm
Nota sobre el momento de giro	El momento de giro del actuador no puede ser superior al máximo momento de giro permitido en la ISO 5211, en relación con el tamaño de la brida de fijación y el acoplamiento.
Momento de retorno del resorte con un ángulo de giro de 0°	240 Nm
Momento de retorno del resorte con un ángulo de giro de 50°	180 Nm
Momento de retorno del resorte con un ángulo de giro de 90°	360 Nm
Fuerza del muelle	4
Consumo de aire a 6 bar por ciclo 0°-ángulo de giro nominal-0°	14 l
Peso del producto	16500 g
Conexión del eje	T27
Conexión neumática	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa	Aleación de forja de aluminio
Material de las juntas	FPM Reforzado con PTFE
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado
Material de los tornillos	Acero de alta aleación
Material del eje	Acero de alta aleación
Código de material del eje	1.4305