

# Pórtico horizontal de dos ejes YXCF-1

Número de artículo: 8032545

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                      | Valor                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nivelación necesaria de las superficies de montaje  | 0.1 mm/m                                                                   |
| Paralelismo necesario de las superficies de montaje | 0.1 mm/m                                                                   |
| Posición de montaje                                 | Horizontal                                                                 |
| Forma constructiva                                  | Sistema de pórtico con dos ejes<br>Con módulos de accionamiento eléctricos |
| Tiempo de conexión                                  | 100%                                                                       |
| Conformidad PWIS                                    | VDMA24364-Zona III                                                         |
| Temperatura de almacenamiento                       | -20 °C...60 °C                                                             |
| Humedad relativa del aire                           | 0 - 90 %                                                                   |
| Temperatura ambiente                                | 5 °C...45 °C                                                               |
| Intervalo de mantenimiento                          | 2500 km                                                                    |
| Nota sobre el material                              | Conformidad con la Directiva RoHS                                          |
| Material de la placa adaptadora                     | Aluminio, anodizado<br>Acero, recubierto                                   |
| Material de la escuadra de fijación                 | Acero inoxidable de alta aleación                                          |
| Material de las cadenas de energía                  | Reforzado con PA                                                           |