


Placa final VABE-S1-1L-G12

Número de artículo: 8032662

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	44 mm
Función de escape	mediante placa de estrangulación
Basado en la norma	ISO 5599-1
Presión de funcionamiento	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Aptitud para vacío	sí
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...60 °C
Temperatura del medio	-10 °C...50 °C
Medio de mando	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Peso del producto	400 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante para tornillo M6
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 3	G1/2
Conexión neumática 5	G1/2
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa final	Fundición inyectada de aluminio