

Distribuidor NEDY-

Número de artículo: 8032867

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Certificación	RCM
Tipo de distribuidor	2 en 1
Indicación de dispuesto para el funcionamiento	Diodo emisor de luz verde
Indicación del estado de conmutación	Diodo emisor de luz amarillo
Indicación del estado de señal	LED amarillo
Funciones adicionales	Reducción de la corriente de mantenimiento
Identificación del cable	Con soporte para placas de identificación Sin soporte para placas de identificación
Tipo de fijación	Con taladro pasante para tornillo M2 Con accesorios
Conexión eléctrica 1, función	Lado de control
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Cable Conector
Conexión eléctrica 1, salida del cable	Recto Acodada
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101 M8x1, codificación A según EN 61076-2-104 Extremo abierto
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	3 4
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Fijación por tornillo con hexágono SW13 y reborde longitudinal Fijación por tornillo con hexágono SW9 y reborde longitudinal Orientable
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación compatible	Compatible con fijación por tornillo giratorio/no giratorio
Conexión eléctrica 2, función	Lado del dispositivo de campo
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	2 zócalos 2 cables
Conexión eléctrica 2, salida del cable	Recto Acodada Girable

Característica	Valor
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Patrón de conexiones ZB, tornillo autorroscante Esquema de conexiones ZC, tornillo autorroscante Patrón de conexiones ZC, tornillo métrico Esquema de conexiones H Patrón de conexiones forma A, según EN 175301-803 Esquema de conexiones forma B según EN 175301-803 Esquema de conexiones forma B, según estándar industrial de 11 mm Esquema de conexiones forma C, según EN 175301-803 Esquema de conexiones forma C, según estándar industrial de 9,4 mm M12x1, codificación A según EN 61076-2-101 M8x1, codificación A según EN 61076-2-104 Extremo abierto
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	2 3 4 5
Conexión eléctrica 2, tipo de fijación	Fijación por tornillo con hexágono SW13 y reborde longitudinal Fijación por tornillo con hexágono SW9 y reborde longitudinal En electroválvula con tornillo central M2 en electroválvula con tornillo central M2,5 En electroválvula con tornillo central M3 En electroválvula con tornillo autorroscante Orientable Enchufado
Conexión eléctrica 2, tipo de fijación compatible	Compatible con fijación por tornillo giratorio/no giratorio
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...30 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 V...30 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	0.5 A...4 A
Resistencia a los picos de tensión	0.8 kV
Longitud del cable 1	0.3 m...30 m
Longitud del cable 2	0.3 m...30 m
Propiedades del cable	Con aptitud para cadenas de energía/con aptitud para robot
Sección nominal del cable	0.14 mm² 0.25 mm²
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Nota sobre la temperatura ambiente	-10-40 °C con montaje utilizando el taladro pasante
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS Sin halógenos Exento de ésteres de ácido fosfórico
Grado de ensuciamiento	3
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U(PUR)
Color de la cubierta aislante del cable	Gris
Material del cuerpo	PA PC TPE-U(PUR)
Color del cuerpo	Negro