

Módulo de entrada CTMM-S1-A-8E-A-M8-4

Número de artículo: 8047506

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Dimensiones: ancho x largo x alto	27 mm x 123 mm x 40 mm
Patrón uniforme	28 mm
Peso del producto	75 g
Temperatura del medio	-5 °C...50 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...40 °C
Grado de protección	IP65 IP67
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Resistencia a las vibraciones	Control para el transporte con grado de severidad 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6
Resistencia a los golpes	Control de impactos con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Longitud máx. del cable	30 m
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Reforzado con PA
Diagnosis mediante LED	Errores por módulo
Número de salidas	0
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Tensión nominal de funcionamiento DC para electrónica/sensores	24 V
Fluctuaciones de tensión admisibles para electrónica/sensores	± 25 %
Consumo propio con tensión nominal de funcionamiento para electrónica/sensores	Típico 12 mA
Conexión eléctrica entrada, función	Entrada analógica
Conexión eléctrica, entrada, tipo de conexión	8 zócalos
Conexión eléctrica, entrada, técnica de conexión	M8x1, codificación A según EN 61076-2-104
Conexión eléctrica, entrada, número de contactos/hilos	4
Número de entradas	8
Corriente total máxima por módulo	0.2 A
Magnitud de medición	Corriente

Característica	Valor
Margen de señales	4-20 mA
Separación del potencial canal - canal	No
Separación del potencial de canal - bus interno	No
Protección por fusible (cortocircuito)	Fusible electrónico interno