

Acoplamiento interior NPHS-D6-P-BC9

Número de artículo: 8059274

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	7 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	1093 l/min...1613 l/min
Caudal nominal normalizado según ISO 8778	1184.8 l/min...1748.5 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	95 g
Conexión neumática 1	Boquilla para tubos de 9 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del muelle	Acero inoxidable de alta aleación
Material del cuerpo	Latón niquelado
Material del acoplamiento roscado	Latón niquelado
Material del anillo interior	POM
Material de la bola	Acero inoxidable de alta aleación
Material de los pasadores	Acero inoxidable de alta aleación
Material del cuerpo de la válvula	Latón
Material del casquillo de desbloqueo	POM PP Acero inoxidable de alta aleación