

# Placa base VABS-S2-1S-N38-K1

Número de artículo: 546100

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                   | Valor                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Anchura                                          | 42 mm                                                                        |
| Basado en la norma                               | ISO 5599-2                                                                   |
| Posición de montaje                              | Cualquiera                                                                   |
| Alimentación del aire de pilotaje                | Externo                                                                      |
| Presión de funcionamiento                        | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                       |
| Margen de tensión de funcionamiento AC           | 110 V                                                                        |
| Margen de tensiones de servicio DC               | 24 V                                                                         |
| Resistencia a los picos de tensión               | 4 kV                                                                         |
| Carga admisible de corriente a 40 °C             | 2 A                                                                          |
| Grado de ensuciamiento                           | 3                                                                            |
| Marcado CE (véase la declaración de conformidad) | Según la Directiva de baja tensión de la UE                                  |
| Medio de funcionamiento                          | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando             | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC          | 0 - sin riesgo de corrosión                                                  |
| Conformidad PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Grado de protección                              | IP65<br>NEMA 4<br>Con el producto montado                                    |
| Temperatura ambiente                             | -5 °C...50 °C                                                                |
| Peso del producto                                | 364 g                                                                        |
| Tipo de fijación                                 | Con taladro pasante                                                          |
| Nota sobre el material                           | Conformidad con la Directiva RoHS                                            |
| Material de la placa base                        | Fundición inyectada de aluminio                                              |