

# Bloque de conexión CPE18-3/2-PRS-3/8-2

Número de artículo: 550568

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                              | Valor                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Patrón uniforme                                             | 26 mm                                  |
| Posición de montaje                                         | Cualquiera                             |
| Cantidad máx. de posiciones de válvula                      | 2                                      |
| Número máx. de zonas de presión                             | 2                                      |
| Presión de estallido                                        | 5 MPa<br>50 bar<br>725 psi             |
| Presión de funcionamiento                                   | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                     | 2 - riesgo de corrosión moderado       |
| Conformidad PWIS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Temperatura del medio                                       | -5 °C...50 °C                          |
| Temperatura ambiente                                        | -5 °C...50 °C                          |
| Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula | 2 Nm                                   |
| Peso del producto                                           | 266 g                                  |
| Tipo de fijación del bloque de conexión                     | Con taladro pasante                    |
| Tipo de fijación de la válvula                              | Con rosca interior                     |
| Conexión neumática 1                                        | G3/8                                   |
| Conexión neumática 3                                        | G3/8                                   |
| Conexión neumática 5                                        | G3/8                                   |
| Nota sobre el material                                      | Conformidad con la Directiva RoHS      |
| Material de la regleta de bornes                            | Aleación de aluminio forjado           |