


Brida del motor
EAMF-A-64A/B-60G/H
Número de artículo: 550987

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	236 g
Código de interfaz, entrada motor	60G 60H
Código de interfaz, caja de acoplamiento	64A 64B
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS