


# Pórtico con tres ejes YXMR-3

Número de artículo: 8082257

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivelación necesaria de las superficies de montaje | 0.1 mm/m                                                                                 |
| Posición de montaje                                | Horizontal                                                                               |
| Forma constructiva                                 | Sistema de pórtico con tres ejes<br>con módulos de accionamiento eléctricos y neumáticos |
| Tiempo de conexión                                 | 100%                                                                                     |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-Zona III                                                                       |
| Temperatura de almacenamiento                      | -10 °C...60 °C                                                                           |
| Humedad relativa del aire                          | 0 - 90 %                                                                                 |
| Temperatura ambiente                               | 10 °C...45 °C                                                                            |
| Intervalo de mantenimiento                         | 2500 km                                                                                  |
| Nota sobre el material                             | Conformidad con la Directiva RoHS                                                        |
| Material de la placa adaptadora                    | Aluminio, anodizado                                                                      |
| Material de la escuadra de fijación                | Aluminio, anodizado<br>Acero cincado                                                     |
| Material de las cadenas de energía                 | Reforzado con PA                                                                         |