


# Resistencia de frenado CACR-KL2-240-W1800

Número de artículo: 8091544

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                           | Valor                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tamaño                                                   | 600                                                |
| Posición de montaje                                      | Convección libre<br>Vertical                       |
| Energía de impulsos de la resistencia de frenado a 380 V | 10800 Ws                                           |
| Energía de impulsos de la resistencia de frenado a 780 V | 10800 Ws                                           |
| Rendimiento con 35% de duración de conexión y con 20°C   | 1800 W                                             |
| Rendimiento nominal de la resistencia de frenado         | 720 W                                              |
| Rendimiento nominal de la resistencia de frenado a 380 V | 720 W                                              |
| Rendimiento nominal de la resistencia de frenado a 780 V | 720 W                                              |
| Valor de las resistencias                                | 240 Ohm                                            |
| Certificación                                            | c CSA us (OL)<br>c UL us - Recognized (OL)         |
| Conformidad PWIS                                         | VDMA24364-Zona III                                 |
| Grado de protección                                      | IP65                                               |
| Temperatura ambiente                                     | 0 °C...50 °C                                       |
| Peso del producto                                        | 3400 g                                             |
| Tipo de fijación                                         | Con taladro pasante<br>Con accesorios<br>A elegir: |
| Nota sobre el material                                   | Conformidad con la Directiva RoHS                  |